

atlas[®]

Chaussures hautes à lacets noires/bleues SL 805 XP[®], S3, Pointure EU: 44



Données de commande

N° commande	092032 44
GTIN	4043692275901
Classe d'article	09B

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères en cuir souple de haute qualité offrant une respirabilité exceptionnelle. Retour d'énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d'adaptation de la largeur disponible.

- **Régulation permanente et active de l'humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.**
- **Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP[®].**
- **Embout en aluminium.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.**
- **Système de semelle MPU[®] INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cloudzone au niveau du talon pour absorber les forces d'impact élevées.**
- **Équipement ESD.**

Cuir nubuck souple pour une sensation particulièrement douce et confortable.

Bottines à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poids : Pointure 42 - 530g

Description technique

Pointure UE	44
Classe de protection	S3
Sexe	Homme
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Couleur	noir/bleu
Matériau coque de protection	Aluminium
Résistance à la pénétration	Tissu
Série	SL
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Bottes de sécurité