

atlas[®]

Chaussures hautes noires FLASH 6905 XP[®] BOA, S3, Pointure EU: 48



Données de commande

N° commande	092023 48
GTIN	4043692441481
Classe d'article	09B

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité dynamiques FLASH avec tige particulièrement perméable à l'air et hydrofuge et devant sans coutures. Retour d'énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d'adaptation de la largeur disponible.

- **Tige Sportline.**
- **Régulation permanente et active de l'humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.**
- **Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP[®].**
- **Embout en aluminium.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.**
- **Système de semelle MPU[®] INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cloudzone au niveau du talon pour absorber les forces d'impact élevées.**
- **Équipement ESD.**

Bottines à lacets à fermeture BOA.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poids : Pointure 42 - 530g

Description technique

Résistance à la pénétration	Tissu
Matériau coque de protection	Aluminium
Couleur	noir
Série	FLASH
Sexe	Homme
Pointure UE	48
Propriété	Fermeture rotative
Classe de protection	S3
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Bottes de sécurité