

atlas®

Sandales, noires FLASH 1605 XP®, S1P, Pointure EU: 43



Données de commande

N° commande	092024 43
GTIN	4043692376707
Classe d'article	09B

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité FLASH avec tige high-tech s'adaptant parfaitement au pied et garantissant un confort inégalé. Retour d'énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d'adaptation de la largeur disponible.

- **Tige en maille.**
- **Régulation permanente et active de l'humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.**
- **Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.**
- **Embout en aluminium.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.**
- **Système de semelle MPU® INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cludzone au niveau du talon pour absorber les forces d'impact élevées.**
- **Concept clima-stream® pour une respirabilité maximale des chaussures.**
- **Equipement ESD.**

Sandales à fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Description technique

Fiche technique

Classe de protection	S1P
Couleur	noir
Série	FLASH
Résistance à la pénétration	Tissu
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	43
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Sandales de sécurité