

Garant**Mini-barre d'alésage, carbure, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 64/8mm****Données de commande**

N° commande	270006 64/8
GTIN	64045197569
Classe d'article	21V

Description**Exécution:**

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

Remarque(s):

Uniquement pour alésage et chanfreinage!

Description technique

Taille plaquette	08 mm
Vis pour plaquette	279815 11
Longueur totale L	130 mm
Hauteur de serrage L ₂	11,5 mm
Ø queue D _s	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 11	279815 11
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500