



Chaussures hautes à lacets noires/orange VD 7600 SST, S3 XB, Pointure EU: 42



Données de commande

N° commande	092685 42
GTIN	4044348754535
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité **VARIO DYNAMICS®** avec amortissement au niveau des talons **SECURE VARIO®** et technologie **VARIO Multiflex®**. Avec semelle extérieure **Perbunan particulièrement antidérapante (SST-STEITZ SURE STEP)**.

- Tige en cuir lisse souple.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Langue fermée.
- Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.
- Coque renforcée.
- Semelle première en cuir véritable.
- Support plantaire tout confort **ERGO-SOFT ESD**.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092682.

Description technique

Matériau coque de protection	Aluminium
------------------------------	-----------

Fiche technique

Classe de protection	S3
Propriété	Amortissement Vario®
Isolation au froid	jusqu'à -20°C
Sexe	Homme
Couleur	noir/orange
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Résistance à la pénétration	Acier
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	VD
Pointure UE	42
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité