



Chaussures hautes à lacets noires/orange VD 7600 SST, S3 XB, Pointure EU: 40



Données de commande

N° commande	092685 40
GTIN	4044348754511
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité **VARIO DYNAMICS®** avec amortissement au niveau des talons **SECURE VARIO®** et technologie **VARIO Multiflex®**. **Avec semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Tige en cuir lisse souple.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092682.

Description technique

Fiche technique

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Matériau coque de protection	Aluminium
Résistance à la pénétration	Acier
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété	Amortissement Vario®
Série	VD
Classe de protection	S3
Isolation au froid	jusqu'à -20°C
Pointure UE	40
Couleur	noir/orange
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité