



Chaussures hautes à lacets noires/orange VD 7600 SST, S3 NB, Pointure EU: 47



Données de commande

N° commande	092682 47
GTIN	4044348754450
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité **VARIO DYNAMICS®** avec amortissement au niveau des talons **SECURE VARIO®** et technologie **VARIO Multiflex®**. Avec semelle extérieure **Perbunan particulièrement antidérapante (SST-STEITZ SURE STEP)**.

- Tige en cuir lisse souple.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Langue fermée.
- Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.
- Coque renforcée.
- Semelle première en cuir véritable.
- Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092685.

Description technique

Classe de protection	S3
----------------------	----

Fiche technique

Isolation au froid	jusqu'à -20°C
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Couleur	noir/orange
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Acier
Pointure UE	47
Propriété	Amortissement Vario®
Série	VD
Sexe	Homme
Matériau coque de protection	Aluminium
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité