

atlas[®]

Chaussures basses, noir/bleu SL 605 XP[®], S3, Pointure EU: 49



Données de commande

N° commande	092031 49
GTIN	4043692275819
Classe d'article	09B

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères en cuir souple de haute qualité offrant une respirabilité exceptionnelle. Retour d'énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d'adaptation de la largeur disponible.

- **Régulation permanente et active de l'humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.**
- **Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP[®].**
- **Embout en aluminium.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.**
- **Système de semelle MPU[®] INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cloudzone au niveau du talon pour absorber les forces d'impact élevées.**
- **Équipement ESD.**

Cuir nubuck souple pour une sensation particulièrement douce et confortable.

Chaussures basses à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poids : Pointure 42 - 530g

Description technique

Fiche technique

Sexe	Homme
Pointure UE	49
Résistance à la pénétration	Tissu
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S3
Couleur	noir/bleu
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	SL
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Chaussures basses de sécurité