



Chaussures basses, noir/rouge uvex 1 x-craft, S1PL, Pointure EU: 51



Données de commande

N° commande	092134 51
GTIN	4066853011514
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l'abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture. Largeur 11.

- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Semelle intérieure confort interchangeable avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.**
- **Semelle intermédiaire amortissante à retour d'énergie uvex i-PUREnrg planet avec 15% de granulés recyclés.**
- **Equipement ESD.**
- **Tige légère en microvelours respirant.**
- **Semelle extérieure en PU double couche avec design ergonomique bionom x.**

Chaussures basses de sécurité avec tige perforée et lacets élastiques à fermeture rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Description technique

Fiche technique

Pointure UE	51
Matériau coque de protection	Composite
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Classe de protection	S1PL
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Couleur	noir/rouge
Résistance à la pénétration	Tissu
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité