

uvex

Chaussures basses noires uvex 1 x-craft pro, S1PL, Pointure EU: 45



Données de commande

N° commande	092141 45
GTIN	4066853006626
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l'abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture. Largeur 11.

- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Semelle intérieure confort interchangeable avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.**
- **Semelle intermédiaire amortissante à retour d'énergie uvex i-PUREnrj planet avec 15% de granulés recyclés.**
- **Équipement ESD.**
- **Tige Ripstop respirante et résistante aux déchirures.**
- **Tige PUtek résistante et flexible sur l'avant-pied.**
- **Semelle extérieure en TPU uvex x-tended grip planet résistante à l'abrasion.**

Chausses basses de sécurité avec lacets élastiques à fermeture rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Description technique

Fiche technique

Série	uvex 1
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Sexe	Homme
Classe de protection	S1PL
Pointure UE	45
Matériau coque de protection	Composite
Couleur	noir
Résistance à la pénétration	Tissu
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité