



Chaussures basses noires/blanches SPEEDY Low ESD, S3S, Pointure EU: 47



Données de commande

N° commande	092204 47
GTIN	4035877935304
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SPEEDY offrant un excellent confort et intégrant des éléments réfléchissants pour une bonne visibilité dans l'obscurité.

- **Tige en microfibre hydrophobe.**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière JORI ESD black.**
- **Semelle en caoutchouc/EVA (éthylène-acétate de vinyle) DYNAMIC, résistante à la chaleur par contact.**
- **Embout de protection résistant à l'abrasion.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Description technique

Résistance à la pénétration	Tissu
Couleur	noir/blanc
Classe de protection	S3S

Fiche technique

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	SPEEDY
Sexe	Homme
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Pointure UE	47
Propriété	résistance au carburant
Matériau coque de protection	Composite
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité