

**Garant**
**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260923 12/11  |
| GTIN             | 4045197653482 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Déport $L_3$                             | 9 mm                            |
| Longueur de tête $L_1$                   | 20 mm                           |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 7                        |
| Code ISO porte-outils                    | AH12M STFCL/L11                 |
| Plaquette adaptée                        | TC.. 1102..                     |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 14 mm                           |
| Taille plaquette                         | 11 mm                           |
| Longueur totale L                        | 150 mm                          |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 11 mm                           |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 90 degré                        |
| Ø queue $D_s$                            | 12 mm                           |
| Norme                                    | Norme usine                     |
| Type d'utilisation                       | Gauche                          |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5xD                             |
| Type d'outils                            | HSS                             |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500