

**Garant**

### Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 3



#### Données de commande

N° commande	949052 3
GTIN	4069515041386
Classe d'article	91G

#### Description

##### Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d'un **toit incliné**, de patins en plastique sous l'armoire et d'un **cache-socle amovible** à l'avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).

Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.

##### Norme:

**DIN 4547**

##### Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**.

##### Remarque(s):

- **Les armoires sont livrées complètement montées.**
- **Cadenas pour verrous à pêne tournant 085822 – 085890, ainsi que cadenas DOM 085812 réf. 45; 085814 réf. 45; 085816 réf. 45.**
- **Pour serrures combinées.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

#### Description technique

## Fiche technique

Toit incliné	oui
Nombre de compartiments	3
Profondeur	500 mm
Profondeur tablette	250 mm
Exécution bâti	Socle avec cache-socle
Norme	DIN 4547
Porte avec fente d'aération	non
Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral)	240 - 280 mm
Poids	69,3 kg
Nombre de tringles à vêtements	1
Plaque d'identité	oui
Cache-socle amovible	oui
Larg. utile par casier à vêtements	240 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1240 mm
Paroi arrière avec fente d'aération	non
Teinte spéciale possible	oui
Hauteur arrière	2000 mm
Largeur	900 mm
Pour casque intégral	oui
Largeur tablette	295 mm
Nombre de tablettes fixes en retrait	1
Prof. utile par casier à vêtements	475 mm
Exécution serrure	Serrure à cylindre
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur avant	1850 mm
Prof. utile par tablette à chapeaux	250 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	420 - 480 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

## Fiche technique

Couleurs disponibles

RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Type de produit

armoire vestiaire

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949052-3>