

WEKEM®**Bande de téflon, 12 m, Type: COARSE****Données de commande**

N° commande	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Classe d'article	08G

Description**Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Ruban d'étanchéité pour filetages PTFE GRp, utilisable pour: l'air, l'eau, l'azote, le gaz jusqu'à 7 bars, le propane, le butane, l'ammoniac, l'hydrogène, l'oxygène, les solvants, les acides, les bases, les carburants, les réfrigérants, la vapeur en fonction du fluide, du tuyau et de la taille du filetage; utilisable jusqu'à env. 170 bars (des essais sont nécessaires).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Pour type de filetage	grossier
-----------------------	----------

Epaisseur	0,1 mm
Largeur	12 mm
Référence fabricant	GRp
Longueur	12 m
Température de stockage	20 °C
Couleur	blanc
Plage de températures	-240 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	60 mois
Base chimique	Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Propriété	ininflammable
Propriété	ne s'effrite pas
Propriété	ne colle pas
Attribut des noms de produit	12 m
Type de produit	Rubans d'étanchéité