

Garant
Mini-plaquette pour chanfreinage intérieur à droite, HB720, Ø Dmin: 8 mm

Données de commande

N° commande	270060 8
GTIN	4045197560186
Classe d'article	21I

Description

Mini-plaquette pour chanfreinage intérieur à droite 8 mm Dim. plaquette Ø d: 6 mm

Épaisseur plaquette T: 3,8 mm

Distance pointes-centre L_3 : 4,65 mm

Profondeur coupe max. t_{max} : 1 mm

Rayon R: 0,2 mm

Largeur de chanfrein W: 1,3 mm

Description technique

Ø min. D_{min}	8 mm
Épaisseur plaquette T	3,8 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/tr
Profondeur coupe max. t_{max}	1 mm
Largeur de chanfrein W	1,3 mm
Dim. plaquette Ø d	6 mm
Angle d'affûtage α	45 degré

Distance pointes-centre L_3	4,65 mm
Rayon R	0,2 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,15 - 0,5 mm
Nuance	HB720
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables