

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/11 mm**

## Données de commande

N° commande	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	16 mm
Longueur de tête $L_1$	26,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	11 mm
Déport $L_3$	9 mm
Code ISO porte-outils	A12L STFCCR/L11
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500