

## Elingue à chaînes 3 brins, Longueur utile: A4m



### Données de commande

N° commande	086437 A4
GTIN	4032378142064
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l'association professionnelle allemande). Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire. Elingues à chaînes **raccourcissables**. Possibilité de réduire la longueur de la chaîne à l'aide de crochets raccourcisseurs à chape.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.

### Description technique

Longueur utile	4 m
Ø chaîne	10 mm
Charge admissible WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Charge admissible WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Type de produit	Elingues à chaînes

