



## Mandrin Weldon, type AD, SA 30 court, Ø serrage D1: 20mm



### Données de commande

N° commande	300050 20
GTIN	4045197675446
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Vis de serrage de rechange 309900	20
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Ø ext. D	52 mm
Support	SA 30 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 30	308610 30
Tirette 60° étanche Pour cône 30	308785 30
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308765 30
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308760 30
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm	309900 20