



Garant metre-ruban a/regard 10 pc., Longueur ruban: 3m



Données de commande

N° commande	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

- Boîtier en plastique antichocs.
- Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieures.
- Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
- Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
- Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
- Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Livraison:

10x mètres-rubans 462210 réf. 3.

Description technique

Longueur boîtier	63 mm
Largeur boîtier	24 mm
Longueur ruban	3 m
Hauteur boîtier	63 mm
Etalonnage	G1

Fiche technique

Norme	CE II
Largeur de bande	16 mm
Type de produit	Metre-ruban
USP1	Garant metre-ruban a/regard

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG4605 3