

**Pack promotionnel Fluoforet plat (sans collerette) - Uni, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG0753 M4
GTIN	4069515042819
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette), **comme 080753**.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	2700 min ⁻¹
Épaisseur du matériau	0,7 - 2,5 mm
Ø perçage	3,7 mm
Ø queue	6 mm

Fiche technique

Puissance d'entraînement recommandée	0,8 kW
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluoforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0753 M4