

**Pack promotionnel Fluforet plat (sans collerette) - Uni, 5 pièces****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG0753 M3     |
| GTIN             | 4069515042802 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluforet plat (sans collerette), **comme 080753.**

Standard ou long; avec ou sans collerette.

**Utilisation:**

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

**Adapté(s) pour:**

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

**Description technique**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Vitesse de rotation recommandée | 3000 min <sup>-1</sup> |
| Épaisseur du matériau           | 0,7 - 2,5 mm           |
| Ø perçage                       | 2,7 mm                 |
| Ø queue                         | 6 mm                   |

## Fiche technique

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Puissance d'entraînement recommandée | 0,7 kW     |
| Sommaire                             | 5" pc.     |
| Type de produit                      | Fluoforets |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0753 M3