

**Pack promotionnel Fluoforet standard (avec collerette) - Inox, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG0752 M6
GTIN	4069515042772
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.

Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet standard (avec collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables, **comme 080752.**

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pincettes de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Ø perçage	5,4 mm
Vitesse de rotation recommandée	2500 min ⁻¹
Puissance d'entraînement recommandée	1,3 kW

Fiche technique

Epaisseur du matériau	0,7 - 1 mm
Ø queue	6 mm
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0752 M6