



Pack promotionnel Fluforet standard (avec collerette) long - Inox, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG0756 M6
GTIN	4069515042994
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluforet standard (avec collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables, **comme 080756.**

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pincettes de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Puissance d'entraînement recommandée	1,3 kW
Ø queue	8 mm
Ø perçage	5,4 mm

Fiche technique

Vitesse de rotation recommandée	2500 min ⁻¹
Epaisseur du matériau	0,7 - 3 mm
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluoforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0756 M6