

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaque: 25/11 mm****Données de commande**

N° commande	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	39 mm
Taille plaque	11 mm
Plaque adaptée	VB.. 1103..
Code ISO porte-outils	SVVBN 2525M11
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	12,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille de queue	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500