

Garant
Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm

Données de commande

N° commande	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité. $10 \times w$

Remarque(s):

\varnothing maximal = \varnothing de la pièce limité en raison de la configuration de l'outil.

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.

Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

Description technique

Largeur de gorge w	3 mm
Largeur fonctionnelle L_4	26,5 mm
Longueur de tête L_1	49 mm
Profondeur de coupe t_{\max}	30 mm
Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)

Longueur totale L	121 mm
Série	Eco
Ø maximal	60 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 6	279815 6
-----------------------	----------