

Garant**Pack promotionnel 5× forets marteaux en carbure SDS-plus****Données de commande**

N° commande	GG6029 8X210
GTIN	4069515045520
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Tête avec 4 coupes. La **géométrie 4×90°** avec **arêtes spéciales de même hauteur** et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. **Protection de renforcement** de forme **radiale**: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie. Tête **monobloc** en carbure avec 4 arêtes. Nette réduction du risque de rupture.

Avantage(s):

- **Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.**
- **Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.**
- **La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.**

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal.

Livraison:

5× forets marteaux en carbure SDS-plus 789040 réf. 8X210.

Description technique

Ø	8 mm
Longueur de travail	150 mm
Longueur totale	210 mm

Fiche technique

Type d'outils	HM
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton
USP1	5× forets marteaux en carbure SDS-plus

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6029 8X210