

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Sous-plaquette	269005 8
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2525M16
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 8	269005 8
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500