

**Garant****Outil de perçage intérieur à droite, L<sub>1</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub> / W: 5,2/1 mm****Données de commande**

N° commande	270370 5,2/1
GTIN	4045197467317
Classe d'article	211

**Description**

Outil de perçage intérieur à droite 5,2/1 mm Queue Ø d: 5 mm

Distance pointes-centre L<sub>3</sub>: 2,45 mm

Profondeur coupe max. t<sub>max</sub>: 0,7 mm

Profondeur de gorge plane t: 0,3 mm

**Description technique**

Distance pointes-centre L <sub>3</sub>	2,45 mm
Ø min. D <sub>min</sub>	5,2 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	0,7 mm
Queue Ø d	5 mm
Profondeur de gorge plane t	0,3 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	15 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>1</sub> = 15 mm