

Garant**Outil de chanfreinage 45° extérieur, à gauche, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 1 mm****Données de commande**

N° commande	270392 1
GTIN	4045197588722
Classe d'article	21I

Description

Outil de chanfreinage 45° extérieur, à gauche 1 mm Queue Ø d: 4 mm

Distance pointes-centre L₃: 0,5 mm

Profondeur coupe max. t_{max}: 3,5 mm

Rayon R: 0,2 mm

Description technique

Distance pointes-centre L ₃	0,5 mm
Profondeur coupe max. t _{max}	3,5 mm
Ø min. D _{min}	1 mm
Queue Ø d	4 mm
Rayon R	0,2 mm
Longueur de col L ₁	15 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 15 mm