

Garant
Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à droite, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 5,2 mm

Données de commande

N° commande	270396 5,2
GTIN	4045197588746
Classe d'article	211

Description

Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à droite 5,2 mm Queue Ø d: 5 mm
 Distance pointes-centre L₃: 2,45 mm
 Profondeur coupe max. t_{max}: 0,95 mm
 Rayon R: 0,2 mm

Description technique

Distance pointes-centre L ₃	2,45 mm
Queue Ø d	5 mm
Ø min. D _{min}	5,2 mm
Profondeur coupe max. t _{max}	0,95 mm
Longueur de col L ₁	20 mm
Rayon R	0,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 15 mm