

Garant
Outil de perçage intérieur à droite, L₁ = 30 mm, Ø D_{min} / W: 5,2/1 mm

Données de commande

N° commande	270376 5,2/1
GTIN	4045197467348
Classe d'article	211

Description

Outil de perçage intérieur à droite 5,2/1 mm Queue Ø d: 5 mm

Distance pointes-centre L₃: 2,45 mm

Profondeur coupe max. t_{max}: 0,7 mm

Profondeur de gorge plane t: 0,3 mm

Description technique

Profondeur de gorge plane t	0,3 mm
Distance pointes-centre L ₃	2,45 mm
Ø min. D _{min}	5,2 mm
Profondeur coupe max. t _{max}	0,7 mm
Queue Ø d	5 mm
Longueur de col L ₁	30 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 30 mm