

**Garant****Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à droite, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm****Données de commande**

N° commande	270396 6,2
GTIN	4045197588753
Classe d'article	211

**Description**

Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à droite 6,2 mm Queue Ø d: 6 mm  
Distance pointes-centre L<sub>3</sub>: 2,95 mm  
Profondeur coupe max. t<sub>max</sub>: 1,75 mm  
Rayon R: 0,2 mm

**Description technique**

Queue Ø d	6 mm
Ø min. D <sub>min</sub>	6,2 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	1,75 mm
Distance pointes-centre L <sub>3</sub>	2,95 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	25 mm
Rayon R	0,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>1</sub> = 15 mm