

Garant

Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à gauche, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm


Données de commande

N° commande	270398 4,2
GTIN	4045197588760
Classe d'article	211

Description

Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à gauche 4,2 mm Queue Ø d: 4 mm
 Distance pointes-centre L₃: 1,95 mm
 Profondeur coupe max. t_{max}: 0,75 mm
 Rayon R: 0,2 mm

Description technique

Distance pointes-centre L ₃	1,95 mm
Profondeur coupe max. t _{max}	0,75 mm
Ø min. D _{min}	4,2 mm
Queue Ø d	4 mm
Longueur de col L ₁	15 mm
Rayon R	0,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 15 mm