

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur de tête L ₁	16,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	21 mm
Déport L ₃	11 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Code ISO porte-outils	A16Q SVQBR/L11
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,5 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500