

**Garant****Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à gauche, L<sub>1</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2 mm****Données de commande**

N° commande	270398 5,2
GTIN	4045197588777
Classe d'article	211

**Description**

Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à gauche 5,2 mm Queue Ø d: 5 mm  
Distance pointes-centre L<sub>3</sub>: 2,45 mm  
Profondeur coupe max. t<sub>max</sub>: 0,95 mm  
Rayon R: 0,2 mm

**Description technique**

Distance pointes-centre L <sub>3</sub>	2,45 mm
Queue Ø d	5 mm
Ø min. D <sub>min</sub>	5,2 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	0,95 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	20 mm
Rayon R	0,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>1</sub> = 15 mm