

**Garant****Barre d'alésage eco, droite, Ø DS: 25mm****Données de commande**

N° commande	273850 25
GTIN	4045197517494
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 273886.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco **317900 – 319886** et les porte-plaquettes GARANT eco **273880 – 273891**. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Arrosage interne: oui

Ø queue D<sub>s</sub>: 25 mm

Déport L<sub>3</sub>: 15 mm

Longueur totale L: 200 mm

Vis: 279815 9

**Description technique**

Vis	279815 9
Déport L <sub>3</sub>	15 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Vis de blocage Type 9	279815 9