

Garant
Porte-outil eco, Gauche, Largeur queue b: 20mm

Données de commande

N° commande	273841 20
GTIN	4045197517401
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273881; 273887 et 273891.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco **317900 – 319886** et les porte-plaquettes GARANT eco **273880 – 273891**. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Arrosage interne: oui

Longueur totale L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Vis: 279815 9

Description technique

Largeur queue b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Vis	279815 9
Longueur totale L	84 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Vis de blocage	279910
Vis de blocage Type 9	279815 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20