

Garant
Porte-plaquettes eco convexe pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 53/76mm

Données de commande

N° commande	273887 53/76
GTIN	4045197516572
Classe d'article	21W

Description
Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT **273840 – 273851..**

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Arrosage interne: oui

Largeur de gorge w: 3 mm

Profondeur coupe max. t_{max} : 13 mm

Vis de serrage: 279815 9

Description technique

Ø max. 1ère gorge D_2	76 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	53 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	13 mm
Série	Eco
Vis de serrage	279815 9
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910