

**Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage à gauche, 50 pièces, HB9140****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2717 4      |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Quantité                    | 50                          |
| Sommaire                    | 273535 4                    |
| Largeur de gorge w          | 4 mm                        |
| Type d'outils               | HM                          |
| Classement finition/ébauche | Finition                    |
| Nuance                      | HB9140                      |
| Application principale      | M                           |
| Type de produit             | Plaquettes pour tronçonnage |

**Données utilisateur**

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 200 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 180 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 160 m/min      | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 140 m/min      | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 110 m/min      | P        |
| Fonte GG(G)                    | moyennement adaptée | 80 m/min       | K        |
| Continue                       | adaptée             |                |          |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Irrégulière       | adaptée |
| Interrompue       | adaptée |
| av. arrosage max. | adaptée |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2717 4