

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	AH25R SVUCR/L16
Longueur de tête L ₁	25,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Ø pré-perçage min. D _{min}	31,5 mm
Déport L ₃	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500