



Chargeur sans fil, Type: RCA7224



Données de commande

N° commande	073840 RCA7224
GTIN	4002395352388
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Technique de charge par impulsion commandée par puce. Avec indication de l'état de charge et protection contre la surcharge.

Les batteries sont rechargées l'une après l'autre dans l'ordre d'insertion.

- **Eclairage continu rouge: la batterie est en cours de charge.**
- **Clignotement lent rouge: batterie en attente.**
- **Eclairage continu vert: batterie chargée.**

Chargeur pour toutes les batteries NiCd et NiMH du système 3000.

Durée de charge des batteries de 1,4 Ah: 47 minutes.

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type A 12 V

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type A 14 V

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type A 18 V

Référence fabricant: RCA220-240V

Description technique

Référence fabricant	RCA220-240V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type A 12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type A 14 V

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type A 18 V
Type de produit	Chargeurs