

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm**

## Données de commande

N° commande	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de tête $L_1$	30 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVJCR/L11
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	11 mm
Déport $L_3$	2 mm
Largeur de collet $L_4$	9,5 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	22 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	142 degré
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500