

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	AH16M SVJCR/L11
Déport L <sub>3</sub>	4,6 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	11,6 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	22 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500