

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm


Données de commande

N° commande	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SVUCR/L11
Longueur de tête L ₁	16,5 mm
Déport L ₃	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	21 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500