



Appareil de réglage Precimar, type: 1150



Données de commande

N° commande	439909 1150
GTIN	
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Réglage précis de vérificateurs d'alésages intérieurs et extérieurs, de micromètres d'intérieur, de vérificateurs d'alésages à 2 points, de calibres à mâchoires avec comparateur et de nombreux autres instruments de mesure.

- **Ecran tactile intuitif.**
- **Grand confort grâce à l'enregistrement des favoris et à la lecture des instruments de mesure via un lecteur de code-barres.**
- **Gain de temps et d'argent grâce à l'absence de bagues de réglage et de cales étalons.**
- **Aucune perte de précision par rapport aux bagues de réglage ou aux combinaisons de cales étalons.**

Description technique

Interface	Interface USB
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Plage de mesure int.	0 - 1155 mm
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Alimentation	100 - 240 V

Fiche technique

Lecture commutable	mm / pouce
Tension	100 - 240 V
Lecture	0,001 mm
Plage de mesure ext.	40 - 1195 mm
Tension de sortie	24 V, 5 A
Ecart de mesure de longueur MPE_{E1}	$\leq (0,7 + l/1000) \mu m$; l en mm μm
Type de produit	Appareil de réglage