

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	261349 20/11
GTIN	4045197654175
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Déport L_3	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L_1	20,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SVUCR/L11
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_5	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500