

**Anneau mâle, Filetage Ø: M8****Données de commande**

N° commande	086472 M8
GTIN	2050001758002
Classe d'article	08Y

**Description****Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

**Remarque(s):**

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

Poids	0,09 kg
Hauteur totale F	45 mm
Ø extérieur bague B	45 mm
Ø collerette appui C	25 mm
Longueur de filet écrou E	10 mm
Ø intérieur bague A	25 mm
Filetage Ø	M8

## Fiche technique

Longueur de filet	13 mm
Dim. D	10 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	0,8 t
Type de produit	Vis a anneau