

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

## Données de commande

N° commande	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête $L_1$	25,5 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Déport $L_3$	17 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVUCR/L16
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_5$	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500