



## Porte-pinces de serrage ER CENTRO P cylindriques, pour taille de pinces de serrage ER: 11



### Données de commande

N° commande	300682 11
GTIN	2050001705839
Classe d'article	33F

### Description

#### Exécution:

Porte-outils cylindrique Fahrion CENTRO P **sans écrous de serrage**.

Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

#### Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

#### Accessoire(s):

Clés de serrage 309754; 309756.

Pinces de serrage ER 309365 – 309372, mini-écrous ER CP 309655; 309665.

#### Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

### Description technique

Queue Ø d	16 mm
L <sub>2</sub>	17 mm
Pour pinces ER	11
Longueur queue L <sub>1</sub>	133 mm
Plage de serrage	0,5 - 7 mm
Ø ext. D	16 mm
Série	Centro P
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309371 3
Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP Type CP pour ER 16DI	309665 16DI
Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP Type CP pour ER 25DI	309665 25DI
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm	309370 9
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309369 5
Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard Type CP pour ER 40	309655 40
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm	309370 10
Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP Type CP pour ER 32DI	309665 32DI
Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP Type CP pour ER 16CDI	309665 16CDI
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309368 5
Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard Type CP pour ER 16	309655 16
Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard Type CP pour ER 25	309655 25
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309371 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309370 3
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309371 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309365 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309370 1

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309368 6
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309371 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309370 5
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309371 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309371 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309368 1
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309372 8
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309365 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309368 2
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309372 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309365 5
Ecrou de serrage ER CENTRO Ppour disques d'étanchéité HP Type CP pour ER 16MSDI	309665 16MSDI
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309368 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309368 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309370 6
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309369 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309370 2
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309365 2
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309372 6
Ecrou de serrage ER CENTRO PStandard Type CP pour ER 32	309655 32
Ecrou de serrage ER CENTRO Ppour disques d'étanchéité HP Type CP pour ER 40DI	309665 40DI
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309369 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309370 7

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309365 1
Ecrou de serrage ER CENTRO PStandard Type CP pour ER 16MS	309655 16MS
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309368 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm	309370 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309371 9
Ecrou de serrage ER CENTRO PStandard Type CP pour ER 11M	309655 11M
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309369 4
Ecrou de serrage ER CENTRO PStandard Type CP pour ER 16C	309655 16C
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309370 4
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309371 10
Ecrou de serrage ER CENTRO PStandard Type CP pour ER 8M	309655 8M
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 2,5 mm	309399 2,5
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 4,5 mm	309399 4,5
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 4 mm	309399 4
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 2,8 mm	309399 2,8
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 3,5 mm	309399 3,5
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 6 mm	309399 6