

Mandrin à pinces OZ Type ADB, SA 40 A = 70, Plage de serrage: 2-16mm



Données de commande

N° commande	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

Ecrou de serrage à roulement à billes. Pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.

GARANT -

Avec RFID / alésage Balluffchip. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Écrou de serrage équilibré (G2,5 / 25 000 min⁻¹).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6388-type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, pinces de serrage OZ 309540 – 309565, clé à ergot 628400.

Description technique

Ecrou de serrage de rechange 309670	2 - 16
Clé à ergot adaptée 628400	40 / 42
Longueur de col cote A	70 mm
Plage de serrage	2 - 16 mm
Ø ext. D	43 mm

Fiche technique

\varnothing serrage D_1	2-16 mm
Support	SA 40 A = 70
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins à pinces

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/300695-2-16